

HOLEX**Gépi menetfúrók átmenő furathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12, 132645 sz. és magfúró 114405 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371
Szabvány	DIN 376
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája	Menetfúró
----------------	-----------

Tartozék

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Gépi menetfúróHSS-E M M8	132645 M8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Gépi menetfúróHSS-E M M4	132645 M4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Gépi menetfúróHSS-E M M3	132645 M3
Gépi menetfúróHSS-E M M12	132645 M12
Gépi menetfúróHSS-E M M6	132645 M6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Gépi menetfúróHSS-E M M5	132645 M5
Gépi menetfúróHSS-E M M10	132645 M10
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Kazetta, üres Típus 4	146961 4