

Garant**Szerszámtartó racsnis hajtószárral, Tömör acél, Teljes hossz: 85mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	148700 85
GTIN	4045197511102
Árucikk kategória	11K

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárok befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén beszúrással a reteszelő golyó bekattintásához. Krómozott tartó. Balra, jobbra forgatáshoz átkapcsolható racsnis vagy fix hajtószár. **Tömör acél kivitel** nagy nyomatékterheléshez. Szerszámbefogó pontos körfutással és szűk tűréssel. Mart és induktívan edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

Felhasználás:

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárok négyszögméretei a megfelelő termékcsoporthoz táblázataiban találhatók.

Műszaki leírás

Befogási tartomány ☐	2,6 - 5,5 mm
Teljes hossz	85 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M3 – M10

Tartalék pofa 148710 sz. méret	85
Anyag	Tömör acél
Termék fajtája	Szerszámtartó