

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W5/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W5/8
GTIN	4045197067913
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 11

Menet Ø: 15,88 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	15,88 mm
Menet / coll	11
Magfurat Ø	13,5 mm
Menetemelkedés	2,309 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	31,76 mm
Menetméret	W5/8
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas