

**Garant****Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 134250 sz. magfúró 114150 sz.

**Műszaki leírás**

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 376
Szabvány	DIN 371
Színes gyűrű	sárga

Termék fajtája	Menetfúró
----------------	-----------

## Tartozék

Gépi menetfúróHSS-E M M6	134250 M6
Gépi menetfúróHSS-E M M12	134250 M12
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Gépi menetfúróHSS-E M M4	134250 M4
Gépi menetfúróHSS-E M M8	134250 M8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Gépi menetfúróHSS-E M M5	134250 M5
Gépi menetfúróHSS-E M M10	134250 M10
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Gépi menetfúróHSS-E M M3	134250 M3
Kazetta, üres Típus 4	146960 4