

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W7/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a középső tőrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 9

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,25 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	22,23 mm
Magfurat Ø	19,25 mm
Menetemelkedés	2,822 mm
Menet / coll	9
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetmélység	44,46 mm
Menetméret	W7/8
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas