

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W7/32****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130670 W7/32 |
| GTIN | 4045197067845 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 24

Menet Ø: 5,56 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,4 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Menet Ø | 5,56 mm |
| Menet / coll | 24 |
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Magfurat Ø | 4,4 mm |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Szár négyszög □ | 4,9 mm |
| Menetmélység | 11,12 mm |
| Menetméret | W7/32 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Menetfajta | BSW |
| Profilszög | 55 fok |
| Szabvány | DIN 351 |
| Bekezdő alak | A |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |