

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 1/4-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 28

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 5,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	5,5 mm
Menet Ø	6,35 mm
Menet / coll	28
Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	12,7 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/4-28 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas