

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNC: 5/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 351

Menet / coll: 18

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,6 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	7,94 mm
Magfurat Ø	6,6 mm
Menet / coll	18
Menetemelkedés	1,411 mm
Szabvány	DIN 351
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	15,88 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	5/16-18 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas