

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 3/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 24

Menet Ø: 9,53 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	8,5 mm
Menet Ø	9,53 mm
Menet / coll	24
Szabvány	DIN 2181
Szerszámananyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetmélység	19,06 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	3/8-24 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas