

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNC: 3-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez** ASME – B1.1.

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 351

Menet / coll: 48

Menet Ø: 2,51 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,1 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	48
Magfurat Ø	2,1 mm
Menetemelkedés	0,529 mm
Menet Ø	2,51 mm
Szabvány	DIN 351
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetmélység	5,04 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	3-48 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas