

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 9/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 18

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,9 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	18
Magfurat Ø	12,9 mm
Menet Ø	14,29 mm
Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	42,87 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	9/16-18 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas