

Garant**Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131140 M8
GTIN	4045197068798
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Használható **emulzióval** (min. 8 %). **Tömör keményfém kivitel.****Előny:****Különösen stabil, optimális önmegevezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 371

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,25 mm
Magfurat Ø	6,8 mm
Menet Ø	8 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	8 mm

Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HM
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	24 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	10 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	alkalmas