

**Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írásmagasság: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085455 4
GTIN	4045197344335
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban. Kiváló minőség, barnított felület.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Teljes hossz: 70 mm

Szárvastagság: 9,5

Műszaki leírás

Szárvastagság	9,5
Teljes hossz	70 mm
Írásmagasság	4 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP

085475 GRIP