

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 24X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136250 24X1,5
GTIN	4045197078964
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 22,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	22,5 mm
Menet Ø	24 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M24×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		