

Garant**Kúpsüllyesztő, egyélű 90°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150050 20
GTIN	4045197085320
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Axiális-radiálisan hátraköszörült kúppalásttal rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez. Ezáltal a süllyesztés jó felületminőségű lesz. A nagy forgácshorony nagyon jó forgácselvezetést biztosít. A sík foghomlok-felület problémamentesen utánköszörülhető.

Műszaki leírás

Külső Ø	20 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	60 mm
Vágóélek száma Z	1
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		