

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 25X1,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 136250 25X1,5 |
| GTIN | 4045197078988 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 23,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Menet Ø | 25 mm |
| Magfurat Ø | 23,5 mm |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Szár Ø D _s | 18 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 374 |
| Menetmélység | 50 mm |
| Menetfajta | MF |
| Menetméret | M25×1,5 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 15 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |