

**Garant****Kúpsüllyesztő, egyélű 90°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150050 25
GTIN	4045197085337
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Axiális-radiálisan hátraköszörült kúppalásttal rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez. Ezáltal a süllyesztés jó felületminőségű lesz. A nagy forgácshorony nagyon jó forgácselvezetést biztosít. A sík foghomlok-felület problémamentesen utánköszörülhető.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	75 mm
Vágóélek száma Z	1
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		