

**Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085445 3
GTIN	4045197343581
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban. Kiváló minőség, barnított felület.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Teljes hossz: 63,5 mm

Szárvastagság: 6,35

Műszaki leírás

Írásmagasság	3 mm
Szárvastagság	6,35
Teljes hossz	63,5 mm

Adatlap

Termék fajtája

Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP

085475 GRIP