

**Garant****Sorjázó süllyesztő 90°, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150065 5
GTIN	4045197085368
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Speciális vágóél-geometria könnyű, hántoló vágáshoz. A forgácselvezetés a ferde furaton keresztül szálirányba történik.

belső hűtés: nem

Furat Ø: 2 - 5 mm

Fej Ø: 10 mm

Teljes hossz L: 46 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Műszaki leírás**

Furat Ø	2 - 5 mm
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz L	46 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		