

Garant**VHM menetfúró kihajtósár, hengeres szár hatszöggel, TiAlN, Menetfúróhoz: M8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 149830 M8 |
| GTIN | 4045197326942 |
| Árucikk kategória | 11L |

Leírás**Kivitel:**

Stabil hengeres szár hatszöggel, fúrótokmányban való befogáshoz, és önközpontosító él.

Felhasználás:

Beletört menetfúrók kifűrásához. Stabil befogás szükséges, a furatnak száraznak és vágóolajtól mentesnek kell lennie.

Figyelem:

$v_c < 67$ HRC anyaghoz 10 – 28 m/perc.

Viseljen védőszemüveget.

Szabvány: Gyári szabvány

Forgácshorony hossza L_c : 23 mm

Teljes hossz L: 60 mm

Szár $\varnothing D_s$: 7 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------|
| Menetfúróhoz | M8 |
| Szártűrés | h6 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 7 mm |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Forgácshorony hossza L_c | 23 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|----------------|------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Színes gyűrű | piros |
| Termék fajtája | Menetfúró kifúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 10-28 m/min | H |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |