

**Garant****Kúpsüllyesztő VHM 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 20,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.

Nagyon **stabil szerkezet VHM fejjel**, maximális igénybevételhez. Kifejezetten **nehezen forgácsolható anyagokhoz**.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	20,5 mm
Szártűrés	h9
Előtolás f Inconel®-ben	0,08 mm/ford,
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	61 mm
Vágóélek száma Z	5
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	100 fok
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	S
Inconel	alkalmas	5 m/min	S
GFK	alkalmas	5 m/min	N
CFK	alkalmas	5 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		