

**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső Ø Dc: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150170 8
GTIN	4045197301321
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, a jelentős teljesítménynövelés érdekében.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ford,
Külső Ø	8 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Szártűrés	h9
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		