

Garant**Gépi menetfúró Form B DIN 371, bevonat nélkül, M: M2,2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 131150 M2,2 |
| GTIN | 4045197068910 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal. **ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|----------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Magfurat Ø | 1,75 mm |
| Forgácshoronyok száma | 2 |
| Menet Ø | 2,2 mm |
| Menetemelkedés | 0,45 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 2,8 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Szerszám anyag | HSS E |
| Menetmélység | 6,6 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M2,2 |

| | |
|----------------------------|---|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |