

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső Ø Dc: 8,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150170 8,3
GTIN	4045197085603
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, a jelentős teljesítménynövelés érdekében.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M4
Külső Ø	8,3 mm
Szártűrés	h9
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		