

Garant**Gépi menetfúró Form B DIN 371, bevonat nélkül, M: M1,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131150 M1,2
GTIN	4045197068859
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal. **ISO 1 4H****HSS-E****Műszaki leírás**

Menet Ø	1,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshornok száma	2
Magfurat Ø	0,95 mm
Menetemelkedés	0,25 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	3,6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,2

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		