

**Garant****Gépi menetfúró Form B DIN 376, bevonat nélkül, M: M2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131200 M2
GTIN	4045197069030
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**

**Minden méretnél:** Szár **DIN 376** szerint (= szár Ø csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható. M2; M2,5; M3 méret – **Négyszög nélkül. ISO 2 6H**

**HSS-E****Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,4 mm
Magfurat Ø	1,6 mm
Forgácshornyok száma	2
Vágóélek száma Z	2
Menet Ø	2 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	1,4 mm
Teljes hossz L	45 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		