

Garant**Sorjázó süllyesztő 90°, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150065 25
GTIN	4045197085405
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Speciális vágóél-geometria könnyű, hántoló vágáshoz. A forgácselvezetés a ferde furaton keresztül szálirányba történik.

belső hűtés: nem

Furat Ø: 20 - 25 mm

Fej Ø: 30 mm

Teljes hossz L: 95 mm

Szár Ø D_s: 15 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	20 - 25 mm
Fej Ø	30 mm
Teljes hossz L	95 mm
Szár Ø D _s	15 mm
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		