

Garant**Gépi menetfúró Form B DIN 376, bevonat nélkül, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131200 M2,5
GTIN	4045197069047
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Minden méretnél: Szár **DIN 376** szerint (= szár Ø csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható. M2; M2,5; M3 méret – **Négyszög nélkül. ISO 2 6H**

HSS-E**Műszaki leírás**

Menet Ø	2,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetemelkedés	0,45 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Forgácshornyok száma	2
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	1,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszám anyag	HSS E
Menetmélység	7,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		