

**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 10,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150150 10,4
GTIN	4045197085498
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	10,4 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2,5 mm
Szártűrés	h9
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M5
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámananyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		