

**Garant****Sorjázó süllyesztő készlet 150065 sz., kazettában 90°****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150070
GTIN	4045197185808
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Speciális vágóél-geometria könnyű, hántoló vágáshoz. A forgácselvezetés a ferde furaton keresztül szálirányba történik.

**Tartalom:**

1-1 süllyesztő: 150065 sz. 5; 10; 15; 20; 25 méret (süllyesztési tartomány 2 – 25 mm).

Tárolás: Műanyag kazetta

**Műszaki leírás**

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Sorjázó süllyesztő90° Típus 15	150065 15
Sorjázó süllyesztő90° Típus 10	150065 10
Sorjázó süllyesztő90° Típus 20	150065 20
Sorjázó süllyesztő90° Típus 5	150065 5
Sorjázó süllyesztő90° Típus 25	150065 25