

**Garant****Gépi menetfúró Form B DIN 371, bevonat nélkül, M: M1,7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131150 M1,7
GTIN	4045197068880
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal. **ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Forgácshornyok száma	2
Menet Ø	1,7 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Magfurat Ø	1,3 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	5,1 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,7

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		