

Garant**Gépi menetfúró Form B DIN 376, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131200 M4
GTIN	4045197069061
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Minden méretnél:** Szár **DIN 376** szerint (= szár Ø csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható. M2; M2,5; M3 méret – **Négyszög nélkül. ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M

Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		