

**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 8X0,75****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 136260 8X0,75 |
| GTIN              | 4045197079152 |
| Árucikk kategória | 11H           |

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7,2 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø            | 7,2 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 3        |
| Menetemelkedés        | 0,75 mm  |
| Menet Ø               | 8 mm     |
| Forgácshornyok száma  | 3        |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Teljes hossz L        | 80 mm    |
| Szár négyszög □       | 4,9 mm   |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szabvány                   | DIN 374                                   |
| Menetmélység               | 24 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF  |
| Menetméret                 | M8×0,75                                   |
| Bevonat                    | gőzölt                                    |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Spirálszög                 | 40 fok                                    |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas | 9 m/min        | K       |
| CuZn                         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |

