

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 22X1,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 137050 22X1,5 |
| GTIN              | 4045197079596 |
| Árucikk kategória | 11H           |

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 20,5 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menet Ø               | 22 mm    |
| Magfurat Ø            | 20,5 mm  |
| Forgácshornyok száma  | 4        |
| Menetemelkedés        | 1,5 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 4        |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Teljes hossz L        | 125 mm   |
| Szár négyszög □       | 14,5 mm  |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                   |
| Szabvány                   | DIN 374                                 |
| Menetmélység               | 44 mm                                   |
| Menetfajta                 | MF                                      |
| Menetméret                 | M22×1,5                                 |
| Bevonat                    | gőzölt                                  |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | C                                       |
| Spirálszög                 | 40 fok                                  |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                   |
| belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                   |
| Vágásirány                 | jobbos                                  |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | kék                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 6 m/min        | M       |
| CuZn                         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |

