

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, gőzölt, MF: 12X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137055 12X1,5
GTIN	4045197272409
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	12 mm
Magfurat Ø	10,5 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	7 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M12×1,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		