

Garant**Gépi menetfúró 6G DIN 376, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131350 M8
GTIN	4045197069665
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel. Tűrés osztály ISO 3 / 6G = 0,02 - 0,04 mm túlméret.****Minden méret: Szár DIN 376 szerint (= szár Ø csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható.****Felhasználás:**Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 3 6G

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	8 mm
Magfurat Ø	6,8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Szerszám anyag	HSS E
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

