

**Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150175 6
GTIN	4045197085702
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Az összes sülllesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Kúpsüllyesztő kedvező árú kivitelben.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos sülllesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Sülllesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Legkisebb sülllesztő Ø min. furatmérethez	1,5 mm
Szártúrás	h9
Külső Ø	6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Szár Ø D _s	5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		