

HOLEX**Kúpsüllyesztő 90°, TiN, Külső Ø Dc: 23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150180 23
GTIN	4045197085993
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Az összes sülllesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Kedvező árú kivitel, a bevonat következtében jobb teljesítmény.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos sülllesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Szártűrés	h9
Legkisebb sülllesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Sülllesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Külső Ø	23 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	67 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	38 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		