

HOLEX**Kúpsülyesztő készlet 150175 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülyesztők száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150320 6
GTIN	4045197086044
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülyesztő kúpos sülyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db sülyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 sülyesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Sülyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150175 6
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150175 19
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150175 10
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150175 15
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150175 8