

**HOLEX****Kúpsülyesztő készlet 150175 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülyesztők száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150320 7
GTIN	4045197086051
Árucikk kategória	12M

**Leírás****Kivitel:**

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

**Az összes sülyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülyesztő kúpos sülyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Tartalma:**

1-1 db sülyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

**Figyelem:**

Üres kazetta 6 vagy 7 sülyesztőhöz, lásd 150370 sz.

**Műszaki leírás**

Sülyesztők száma	7
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Tartozék

Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150175 8
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150175 6
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150175 15
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150175 25
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150175 19
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150175 10