

Garant

Precíziós kúpsüllyesztő készlet 150130 sz. kazettában 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 5

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150305 5
GTIN	4045197694638
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Precíziós kúpsüllyesztő 150130.

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácstereket telibe köszörülték. Új fejlesztésű, **speciális TiAlN bevonat** a hosszú élettartam érdekében. Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében **optimális szerszám élettartam** mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 méret

Tartalom:

5 darabos precíziós kúpsüllyesztő készlet **kazettában**.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	5
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	75 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150130 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150130 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 25 mm	150130 25
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150130 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150130 10,4