



Kúpsülylesztő készlet 150175 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülylesztők száma: 17



Rendelési adatok

Rendelés száma	150320 17
GTIN	4045197086068
Árucikk kategória	12M

Leírás

Kivitel:

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülylesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülylesztő kúpos sülylesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 sülylesztő: 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 sülylesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Sülylesztők száma	17
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülylesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150175 15
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 7 mm	150175 7
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150175 6
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150175 19
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 5 mm	150175 5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150175 10
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150175 25
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 23 mm	150175 23
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3