

**Garant****Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150372 6,3
GTIN	4045197086150
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű,** radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, **extra hosszú hengeres szárral.**

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h9
Előfúrási Ø	1,5 mm
Külső Ø	6,3 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ford,
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	1,5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M3
Szár Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Teljes hossz L	154 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		