

**HOLEX****Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150175 25
GTIN	4045197085849
Árucikk kategória	12M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Kúpsüllyesztő kedvező árú kivitelben.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h9
Külső Ø	25 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M12
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	67 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		