

HOLEX**Kúpsüllyesztő készlet 150180 sz. kazettával 90°, TiN, Süllyesztők száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150340 6
GTIN	4045197086075
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 süllyesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 10 mm	150184 10
Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
	150184 11,5

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 11,5 mm

Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 8 mm

150180 8

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 19 mm

150182 19

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 8 mm

150182 8

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 15 mm

150182 15

Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 6 mm

150180 6

Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 11,5 mm

150180 11,5

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 6 mm

150182 6

Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 15 mm

150180 15

Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 19 mm

150180 19

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 8 mm

150184 8

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 6 mm

150184 6