

HOLEX**Kúpsüllyesztő 90°, TiN, Külső Ø Dc: 12,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150180 12,4
GTIN	4045197085948
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Kedvező árú kivitel, a bevonat következtében jobb teljesítmény.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Szártűrés	h9
Külső Ø	12,4 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2,8 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,12 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M6
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	56 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	38 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		