

**Garant**

**Kúpsülyesztő készlet 150150 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülyesztők száma: 6**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	150310 6
GTIN	4045197086020
Árucikk kategória	11M

## Leírás

### Kivitel:

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus. Precíziós kúpsülyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

### Felhasználás:

Precíziós kúpsülyesztő kúpos sülyesztések rezgésmentes elkészítésére.

### Tartalma:

1-1 db sülyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

## Műszaki leírás

Sülyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150150 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150150 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150150 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150150 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150150 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5