

HOLEX**Kúpsülylesztő készlet 150180 sz. kazettával 90°, TiN, Sülylesztők száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150340 7
GTIN	4045197086082
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülylesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Felhasználás:

Precíziós kúpsülylesztő kúpos sülylesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db sülylesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 sülylesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Sülylesztők száma	7
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Kúpsülylesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 15 mm	150182 15
Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 25 mm	150184 25
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 8 mm	150182 8
Kúpsüllyesztő 90° Külső Ø Dc 25 mm	150180 25

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 19 mm	150182 19
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 6 mm	150182 6
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 10 mm	150184 10
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150180 15
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 6 mm	150184 6
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø Dc 25 mm	150182 25
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150180 10
Kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150180 6
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 8 mm	150184 8