

Garant

Kúpsülylesztő készlet 150150 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülylesztők száma: 7



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150310 7 |
| GTIN | 4045197086037 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás

Kivitel:

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus. Precíziós kúpsülylesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Felhasználás:

Precíziós kúpsülylesztő kúpos sülylesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db sülylesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------------|
| Sülylesztők száma | 7 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Kúpsülylesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Szabvány | DIN 335 C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 27 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm | 150150 25 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm | 150150 6 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm | 150150 8 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm | 150150 19 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm | 150150 15 |
| Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm | 150150 10 |