



Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz Rövid, bevonat nélkül, M: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	131600 M3
GTIN	
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

Terelőélel.

Felhasználás:

Kézi vagy gépi menetfúróként használható.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat \emptyset	2,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet \emptyset	3 mm
Szabvány	DIN 352
Szár \emptyset D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög \square	2,7 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	9 mm
Menetfajta	M

Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		